

**Štětcový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Typ: 10X80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm.**

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

Technický popis

Délka svěrky L ₂	80 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Ø kartáče D ₁	12 mm
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Ø svěrky D ₂	10 mm
Celková délka L	120 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč