

**Štětcový kartáč ocelový drát 0,30 mm, Typ: 10X20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Třída artiklu	57H

Popis**Provedení:**

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, zalisované do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm.**

Použití:

V rovných bruskách, ohebných hřídelích a ručních vrtačkách. Pro čištění a odjehlování otřepů obtížně přístupných míst.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	12 mm
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Délka svěrky L ₂	20 mm
Celková délka L	67 mm
Ø svěrky D ₂	10 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč