



## Dílenská sada, Počet nástrojů: 36



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	955018 36
GTIN	4067263934950
Třída artiklu	91A

### Popis

#### Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

#### Vhodné pro:

**Dílenský vozík GARANT** s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru **20 G x 16 G** resp. 500 x 400 mm (Š x H).

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

#### Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955018: 1 ks

Očkoplochý klíč HOLEX č. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Ráčna HOLEX přestavitelná 1/2 palce č. 640190 vel. 1/2: 1 ks

Prodloužení HOLEX 1/2 palce č. 641020 vel. 125; 250: po 1 ks

Příčná rukojeť HOLEX 1/2 palce č. 641320 vel. 295: 1 ks

Kardanový kloub HOLEX 1/2 palce č. 641620 vel. 1/2: 1 ks

12hranná hlavice 1/2 palce HOLEX č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks

12hranná hlavice HOLEX dlouhá 1/2 palce č. 642520 vel. 17; 19; 21: po 1 ks

Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 ks

Plochý krátký šroubovák HOLEX č. 664201 vel. 5,5: 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2: po 1 ks

Krátký šroubovák pro Phillips HOLEX č. 668471 vel. 2: 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 703000 vel. 180: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706151 vel. 250: 1 ks

Zámečnické kladivo HOLEX č. 750125 vel. 300: 1 ks

## Technický popis

Hloubka	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Hloubka v G	16
Šířka	500 mm
Šířka v G	20
Provedení	pro zásuvku dílenského vozíku
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613950 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613950 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613950 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613950 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613950 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613950 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613950 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613950 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613950 8
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 125 mm	641020 125

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 250 mm	641020 250
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642120 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642120 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642120 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642120 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642120 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642120 18
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642120 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642120 21
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642120 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642120 24
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642520 17
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642520 19
12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642520 21
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Krátký plochý šroubovák Šířka břitu b 5,5 mm	664201 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, krátký Velikost křížové drážky 2	668471 2
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Zámečnické kladivo Hmotnost bez násady 300 g	750125 300
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955018	952001 955018

