



Dílenská sada, Počet nástrojů: 23



Údaje o objednávce

Artikové číslo	955015 23
GTIN	2050002075467
Třída artiklu	91A

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955015: 1 ks

Posuvné měřítko HOLEX č. 410200 vel. 150: 1 ks

Svinovací metr HOLEX č. 462010 vel. 3: 1 ks

Hliníková vodováha HOLEX č. 467435 vel. 300: 1 ks

Očkoplochý klíč HOLEX č. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 ks

Plochý šroubovák HOLEX č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7: po 1 ks

Šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 ks

Vanadiové kombinované kleště HOLEX č. 703000 vel. 180: 1 ks

Siko kleště HOLEX č. 706151 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kleště HOLEX zalomené č. 713600 vel. 200: 1 ks

Stranové štípací kleště HOLEX č. 725250 vel. 160: 1 ks

Univerzální nůž HOLEX č. 845039 vel. 160: 1 ks

Technický popis

Šířka	500 mm
Hloubka v G	16
Šířka v G	20
Hloubka	400 mm
Počet nástrojů	23
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Vhodné pro zařízení provozů	Dílenský vozík
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady náradí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 955015	952001 955015
Posuvné měřítkononius 1/20 Rozsah měření 150 mm	410200 150
Svinovací metr Délka pásma 3 m	462010 3
Hliníková vodováha Délka 300 mm	467435 300
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613950 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613950 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613950 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613950 17
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613950 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613950 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613950 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613950 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613950 8
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5

Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 7 mm	660701 7
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 3	668401 3
Vanadiové kombinované kleště, lesklé Celková délka 180 mm	703000 180
Siko kleště s plastovým potahem Celková délka 250 mm	706151 250
Ploché zaoblené kleště zalomené, lesklé Celková délka 200 mm	713600 200
Stranové štípací kleště lesklé Celková délka 160 mm	725250 160
Univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku 18 mm Celková délka 160 mm	845039 160