

**Sada nářadí „Robust 45 Move“ mechanika 90-dílná, Počet kusů nářadí: 90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	680108 90
GTIN	4003773086239
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Rozsáhlá sada nářadí s celkem 90 značkovými nástroji, 12 z nich od společnosti KNIPEX ve vysoce kvalitním kufru na nářadí. S pojezdovou jednotkou a teleskopickou rukojetí.

Kufr vyrobený z polypropylenu pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsný, vodotěsný a odolný vůči teplotám.

**Obsah:**

Stranové štípací kleště: 1 ks délka 160 mm

Silové stranové štípací kleště: 1 ks délka 200 mm

Kompaktní pákové nůžky CoBolt®: 1 ks č. 731752 vel. 200

Multifunkční klíč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Ploché zaoblené kleště s břitem a rovnými čelistmi: 1 ks

Ploché zaoblené kleště s břitem a zahnutými čelistmi: 1 ks

Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®: 1 ks č. 726620 vel. 140

Siko kleště Cobra®: 1 ks č. 705800 vel. 250

Klešťové klíče: 1 ks č. 813702 vel. 250

Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks č. 728091 vel. 8-13

Sklopné kapesní nože na kabely: 1 ks č. 844610 vel. 1

Vodováha: 1 ks délka 220 mm

Sada ráčec Zyklop Metal, 1/4 palce: 1 ks č. 630295 vel. S (28dílná)

Sada 6hraných úhlových klíčů s kulovou hlavou a držákem: 1 ks vel. 1,5 – 10 mm, 9dílná

Sada očkoplochých klíčů v držáku: 1 ks vel. 6 – 19 mm, 12dílná

Automatický důlčik: 1 ks 60N – 130N

Sada vyrážeců závlaček: 1 ks vel. Ø 3 – 10 mm, 6dílná

Dřevěný skládací metr: 1 ks délka 2 metry

Zámečnické kladivo: 1 ks vel. 300 g

Šroubovák na šrouby Phillips: po 1 ks č. 668260 vel. 1; 2; 3

Šroubovák na šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 668270 vel. 1; 2; 3

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 662200 vel. 3,5; 4

Plochý šroubovák s úderovou koncovkou: po 1 ks č. 660300 vel. 5,5; 7; 9

Šroubovák pro vnitřní Torx®: Po 1 ks č. 625500 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668800 vel. 00; 0

Plochý šroubovák pro elektroniku: po 1 ks č. 664600 vel. 1,5; 2,5

Kufr na náradí: 1 ks „Robust45 Move“

### Upozornění:

**Dodávka se uskutečňuje s rozříděným náradím v kufru na náradí.**

## Technický popis

Druh produktu

Sada náradí

## Příslušenství

Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s vybráním na břitech  
Celková délka 200 mm

731752 200

Multifunkční klíč TwinKey®

623550

Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®  
Celková délka 140 mm

726620 140

Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 250 mm

705800 250

Klešťový klíč Celková délka 250 mm

813702 250

Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip® Pro Ø kabelů  
8-13 mm

728091 8-13

Elektrikářský zavírací nůž Typ 1

844610 1

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 28-dílná Typ S

630295 S

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli  
Velikost křížové drážky 1

668260 1

Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2	668260 2
Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 3	668260 3
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 1	668270 1
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 2	668270 2
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli Velikost křížové drážky 3	668270 3
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	662200 3,5
Plochý normovaný šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	662200 4
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 5,5 mm	660300 5,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 7 mm	660300 7
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 9 mm	660300 9
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX10	625500 TX10
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX15	625500 TX15
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX20	625500 TX20
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX25	625500 TX25
Šroubovák pro Torx® Profil Torx® TX30	625500 TX30
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 0	668800 0
Šroubovák na elektroniku pro šrouby PhillipsKraftform Micro Velikost křížové drážky 00	668800 00
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 1,5 mm	664600 1,5
Plochý šroubovák pro elektronikuKraftform - Micro Šířka břitu b 2,5 mm	664600 2,5