

Garant**Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah
Ø zápich D1 / D2: 51/67mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	274512 51/67
GTIN	4067263934998
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	51 mm
Řada	Eco
Maximální Ø 1. zápichu D_2	67 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

Technický list

Maximální hloubka řezu t_{\max}	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Nožové držáky