


mimatic
Tool Systems**PolySAW základní držák s otvorem, Typ: 16/26****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218210 16/26 |
| GTIN | 2050001737410 |
| Třída artiklu | 29B |

Popis**Provedení:**

Upevnění pilových listů jedním šroubem ve středu. **Rozhraní Quadrogon** pro lepší přenos síly a odolnost proti krutu.

Použití:

Na kombinované upínací trny pro nástrčné frézy. **Pouze s pilovými listy PolySAW-G.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kotouče a upínacího šroubu.

Vnitřní chlazení: ano

Ø límce d_1 : 26 mm

Základní držák Ø d_2 : 32 mm

Délka límce L_1 : 20 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 42,5 mm

Upínací otvor Ø: 16 mm

Upínací kotouč: 219845

Technický popis

| | |
|----------------|--------|
| Upínací kotouč | 219845 |
|----------------|--------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Základní držák $\varnothing d_2$ | 32 mm |
| Délka límce L_1 | 20 mm |
| \varnothing límce d_1 | 26 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 42,5 mm |
| Upínací otvor \varnothing | 16 mm |
| Upínací šroub | 219837 (OK3; 6,0 Nm) |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Kotoučová fréza |

Příslušenství

| | |
|----------------|--------|
| Upínací šroub | 219837 |
| Upínací kotouč | 219845 |