

**Sada bitových šroubováků, Počet nástrojů: 69****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	954749 69
GTIN	4067263906858
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasáková. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954749: 1 ks

6hranná hlavice 1/4 palce HOLEX č. 631020 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 ks

61dílná sada bitů GARANT č. 676040: 1 ks

Držák šroubováku se zásobníkem GARANT č. 676602 vel. 30: 1 ks

Adaptér HOLEX se stopkou 1/4 palce C 6,3 6hran č. 676950 vel. 4/4: 1 ks

**Technický popis**

Šířka v G	6
Hloubka v G	8
Provedení	se sadou nářadí
Hloubka	200 mm
Šířka	150 mm
Počet nástrojů	69

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×8
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 954749	952001 954749
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
Sada bitů 61 dílná	676040
Držák šroubováku pro 1/4palcové bitys magnetem Délka čepele 30 mm	676602 30
Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3 Typ 4/4	676950 4/4