

Garant**Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725393 125
GTIN	4067263950707
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s plastovým pláštěm, s otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,15 - 0,8 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	0,15 - 2 mm
Celková délka	125 mm
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Rukojeť	Plastové opláštění
Výrobní postup	Břity indukčně kalené a přesně broušené
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Atribut názvu produktu	SFW

Rameno s otevírací pružinou

ano

Druh produktu

Řezací kleště