

Mitutoyo

Číselníkový úchylkoměr pro absolutní hodnoty rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434065 25
GTIN	4946368850290
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.

- **Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).**
- **Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.**
- **Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji.**
- **Model je dostupný s digitální krokovou hodnotou číslic 0,5 μm .**
- **Je možný jednoduchý výpočet a identifikace špičkových hodnot.**
- **Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.**
- **Hodnocení GO/ \pm NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.**
- **Alarm při nízkém napětí, chybě nastavení, chybě senzoru, překročení kapacity zobrazení atd.**
- **Displej otočný o 330°.**
- **Funkce zámku chrání číselníkový úchylkoměr před neoprávněným použitím.**

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Údaje o použití:

- **Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.**
- **Frekvence měření (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.**
- **Průměr stopky: 8 mm.**
- **Měřicí nástavec: s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.**
- **Životnost baterie: Zhruba 2 700 hodin při nepřetržitém provozu.**

Rozsah dodávky:

Digitální číselníkový úchylkoměr včetně 1× baterie CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Typ baterií	Knoflíkový článek
Ochranná třída IP	IP 42
Kalibrování	C1
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozsah měření	0 - 25 mm
Tloušťka pouzdra	44,2 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Vypínač	ano
Měřicí síla	≤1,8 N
Upínací stopka délka	19,5 mm
Ø pouzdra	59 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	11 mm
Displej s osvětlením pozadí	ne
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic

Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Číselníkový úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100