

Garant

**Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah
Ø zápich D1 / D2: 33/50mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274518 33/50
GTIN	4067263950820
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	33 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	18 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

Řada	Vario Plus Eco
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Šířka zápichu w	3 mm
Druh produktu	Nožové držáky