

**Pilové listy PolySAW-G šířka $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218224 32
GTIN	2050001737007
Třída artiklu	29C

Popis**Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování. S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Upozornění:

Směrná hodnota pro a_e max.

Technický popis

Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	7,6 mm
Typ základního držáku	09/16
Ø D	32 mm
Šířka destičky E	6 mm
Počet břitů Z	18
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN
Posuv f_z	0,02 mm

Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/218224-32>