

**mimatic**  
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka  $a_p = 1$  mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218220 50
GTIN	2050001737212
Třída artiklu	29C

**Popis****Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování.

S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

**Upozornění:**Směrná hodnota pro  $a_e$  max.**Technický popis**

Typ základního držáku	13/21
Ø D	50 mm
Šířka destičky E	6 mm
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	14,2 mm
Počet břitů Z	32
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN
Posuv $f_z$	0,015 mm

Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Základní držákstopka Weldon Typ 13/21	218205 13/21
---------------------------------------	--------------