

**mimatic**  
Tool Systems**Pilové listy PolySAW-G šířka  $a_p = 1$  mm, TiAlN,  $\varnothing D$ : 80mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	218220 80
GTIN	2050001737236
Třída artiklu	29C

## Popis

**Provedení:**

Pro dělení, řezání a drážkování.

S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

**Upozornění:**Směrná hodnota pro  $a_e$  max.

## Technický popis

Šířka destičky E	6 mm
Typ základního držáku	19/30
$\varnothing D$	80 mm
Hloubka uchopení $a_{e,max}$ pro řez	25 mm
Počet břitů Z	40
Stopka	s otvorem
Povlak	TiAlN
Posuv $f_z$	0,015 mm

Materiál	TK
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	300 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Základní držákstopka Weldon Typ 19/30	218205 19/30
PolySAW základní držáks otvorem Typ 19/30	218210 19/30