

Garant

Držák destiček Vario plus eco konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 38/55mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274521 38/55 |
| GTIN | 4067263962182 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Řada | Eco |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273656 – 273749 |
| Maximální Ø 1. zápichu D_2 | 55 mm |
| Maximální hloubka řezu t_{max} | 22 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Minimální Ø 1. zápichu D ₁ | 38 mm |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Šířka zápichu w | 4 mm |
| Druh produktu | Nožové držáky |