


**Garant**

**Držák destiček Vario plus eco konkávní pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 90/130mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274523 90/130 |
| GTIN           | 4067263962410 |
| Třída artiklu  | 21U           |

**Popis****Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

$D_1$  = minimální Ø pro 1. zápich /  $D_2$  = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximální hloubka řezu $t_{max}$ | 28 mm  |
| Řada                             | Eco    |
| Minimální Ø 1. zápichu $D_1$     | 90 mm  |
| Maximální Ø 1. zápichu $D_2$     | 130 mm |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273656 – 273749 |
| Způsob použití                      | levý               |
| Vnitřní chlazení                    | ano                |
| Šířka zápichu w                     | 4 mm               |
| Druh produktu                       | Nožové držáky      |