

Honeywell**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Flextril™ 101V, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094796 7 |
| GTIN | 13603835716098 |
| Třída artiklu | 04Q |

Popis**Provedení:**

Flextril™ 101V. Nitrilová rukavice proti chemikáliím pro **suchá a mokrá pracovní prostředí.** S integrovanou technologií Honeywell Moisture Dispersion pro vysoký komfort nošení. Vysoká pohyblivost prstů a vynikající spolehlivost uchopení díky povrchové úpravě Flextril™. QR kód na hřbetě ruky poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým technickým dokumentům a specifikacím. Schváleno pro kontakt s potravinami.

Ochranné rukavice kategorie III.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|-------------------|-------------------|
| Tloušťka stěny | 0,28 mm |
| Velikost rukavice | 7 |
| Označení výrobce | Flextril™ 101V |
| Druh rukavic | Chemické rukavice |

| | |
|---------------------------|---|
| Řada | Flextril™ |
| Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny |
| Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 |
| EN 374 | Typ A (JKNOPT) |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKONPT |
| EN 388 | 2X01X |
| Materiál | Nitril |
| Materiál nosiče | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Délka | 330 mm |
| Tloušťka | 0,28 mm |
| Barva | modrá |
| Použití | vícerázové |
| Norma / nařízení | EN 374 |
| Druh produktu | Chemické rukavice |