

Honeywell**Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Flextril™ 211, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094797 10
GTIN	13603835714391
Třída artiklu	04Q

Popis**Provedení:**

Flextril™ 211. Nitrilová rukavice proti chemikáliím s **lehkou ochranou proti pořezání**. S integrovanou technologií Honeywell Moisture Dispersion pro vysoký komfort nošení. Vysoká pohyblivost prstů a vynikající spolehlivost uchopení díky povrchové úpravě Flextril™. QR kód na hřbetě ruky poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým technickým dokumentům a specifikacím. Schváleno pro kontakt s potravinami.

Ochranné rukavice kategorie III.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Označení výrobce	Flextril™ 211
Tloušťka stěny	1,3 mm
Řada	Flextril™
Druh rukavic	Chemické rukavice

Velikost rukavice	10
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Třída ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
EN 374	Typ A (JKMOPT)
Odolnost vůči chemikáliím	JKMOPT
EN 388	4X21A
EN 407	X1XXXX
Materiál	Nitril
Materiál nosiče	Nitril
AQL	0,65
Délka	350 mm
Tloušťka	1,3 mm
Barva	modrá / šedá
Použití	vícetázové
Norma / nařízení	EN 374
Druh produktu	Chemické rukavice