

ejendals

Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 19, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094121 9
GTIN	7340118300948
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 19. Univerzální svářečské rukavice ze štípenkové hovězí usně. Velmi robustní a odolné provedení. Se stahováním gumou na zápěstí pro lepší komfort nošení. Odolné proti kontaktnímu teplu do 100 °C. S podšívkou.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Označení výrobce	TEGERA 19
Velikost rukavice	9
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícerázové
Délka	320 - 365 mm
Materiál nosiče	Štípenková hovězí useň
varianta povlaku	bez povlaku

Obsah	1
Materiál	Štípenková hovězí useň
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	typ A
Metoda svařování	MIG/MAG
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice