


**Středící upínač, Šířka: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363300 120
GTIN	4067263950684
Třída artiklu	30N

Popis**Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně plazmou nitrováno, jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**
- **S rozhraním pro automatizaci.**
- **Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, přizpůsobitelný pro GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (pouze č. 363300 75) přes vloženou desku.**

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363310 – 363324.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, vložka nástrčného klíče č. 642229 12 (pro velikost 75), č. 642229 13 (pro velikost 120) upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čepy GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085 výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079) montážní stanice č. 358595 52/96.

Upozornění:

Vhodné nástavbové čelisti č.363310 – 363324 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Technický popis

Hmotnost	9,5 kg
B	125 mm
Šířka	120 mm
Výška H	65 mm
L	180 mm
Maximální upínací síla	28 kN
Maximální utahovací moment	100 Nm
Barevný kód	HOLEX ZS 120
Odpich	96 mm
Druh produktu	Strojní svěrák