

## ejendals

### Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 130A, Velikost rukavice: 9



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094103 9
GTIN	7340118312507
Třída artiklu	04R

#### Popis

##### Provedení:

**Tegera® 130A.** Svářečské rukavice bez podšívky s velmi dobrým citem v prstech a zesíleným ukazováčkem. Švy obsahují **vlákna materiálu Kevlar®** pro použití v náročném pracovním prostředí. Odolné proti **kontaktnímu teplu do 100 °C**.

##### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

#### Technický popis

Velikost rukavice	9
Označení výrobce	TEGERA 130A
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
Použití	vícerázové
Délka	300 - 350 mm
Materiál nosiče	Lícová kozinka
varianta povlaku	bez povlaku

Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použití	Heavy Duty
Kontaktní teplota do	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metoda svařování	WIG
Barva	žlutá / bílá
Norma	EN 407
Druh produktu	Svářečské rukavice