

ejendals

Pár rukavic Tegera® 806, Velikost rukavice: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094572 11
GTIN	7340118396828
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Tegera® 806. Ochranné rukavice proti pořezání bez povlaku. Ideální pro použití v suchých prostorách. Tenká 18vláknová technologie pletení pro maximální cit na špičkách prstů. Vhodné pro **pracoviště ESD**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Velikost rukavice	11
Označení výrobce	TEGERA 806
Obsah	6

Technologie pletení	18G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Materiál nosiče	Uhlík, sklolaminát, polyester, spandex
varianta povlaku	bez povlaku
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Protipořezové rukavice