

ejendals

Pár rukavic Tegera® 806, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094572 9 |
| GTIN | 7340118396644 |
| Třída artiklu | 04R |

Popis

Provedení:

Tegera® 806. Ochranné rukavice proti pořezání bez povlaku. Ideální pro použití v suchých prostorách. Tenká 18vláknová technologie pletení pro maximální cit na špičkách prstů. Vhodné pro **pracoviště ESD**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

| | |
|-------------------|------------|
| Označení výrobce | TEGERA 806 |
| Velikost rukavice | 9 |
| Obsah | 6 |

| | |
|------------------------------|--|
| Technologie pletení | 18G |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| EN 388 | 1X42C |
| Materiál nosiče | Uhlík, sklolaminát, polyester, spandex |
| varianta povlaku | bez povlaku |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Barva | šedá |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | C |
| Druh produktu | Protipořezové rukavice |