

## ejendals

### Pár rukavic Tegera® 806, Velikost rukavice: 7



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094572 7
GTIN	7340118396460
Třída artiklu	04R

## Popis

### Provedení:

**Tegera® 806.** Ochranné rukavice proti pořezání bez povlaku. Ideální pro použití v suchých prostorách. Tenká 18vláknová technologie pletení pro maximální cit na špičkách prstů. Vhodné pro **pracoviště ESD**.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

## Technický popis

Velikost rukavice	7
Označení výrobce	TEGERA 806
Obsah	6

Technologie pletení	18G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Materiál nosiče	Uhlík, sklolaminát, polyester, spandex
varianta povlaku	bez povlaku
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Protipořezové rukavice