

KÄRCHER**Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVRL-100DP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

2motorový 2,4kW průmyslový vysavač se **sklopným podvozkem, nádobou 100 l a integrovaným čerpadlem ze sudů** pro snadné a úplné vyprázdnění.

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. **Bez příslušenství.**

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
---------------------------	---------

Výška	1320 mm
Objem nádoby	100 l
Příkon	2400 W
Šířka	660 mm
Vakuum	230 mbar
Hmotnost	57 kg
Počet turbín	2
Pracovní hluk	68 dB(A)
Vypínač	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Délka	840 mm
Třída prašnosti – vysavač	L
Objemový proud vzduchu	148 l/s
Délka kabelu	6 m
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání