

**Garant****Držák destiček Vario plus eco Přímé, pravý, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274510 2
GTIN	4067263962243
Třída artiklu	21U

**Popis****Vhodné pro:**

Nožový držák Vario plus eco č. 274500; 274503; 274530.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí  $t_{\max} = 21$  mm omezena na  $\varnothing$  obrobku až 150 mm. Pro obrobek  $\varnothing > 150$  mm platí  $t_{\max} = 17$  mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí  $t_{\max} = 28$  mm omezena na  $\varnothing$  obrobku až 150 mm. Pro obrobek  $\varnothing > 150$  mm platí  $t_{\max} = 24$  mm.

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $t_{\max}$	21 mm
Upínací šroub	279815 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Řada	Eco

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky