

Garant

Držák destiček Vario Plus Eco Přímé, pravý, Šířka zápichu w: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274510 3
GTIN	4067263886198
Třída artiklu	21U

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák Vario Plus Eco č. 274500; 274503; 274530.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí $t_{max} = 21$ mm omezena na $\varnothing$ obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{max} = 17$ mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí $t_{max} = 28$ mm omezena na $\varnothing$ obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{max} = 24$ mm.

Technický popis

Velikost destiček	3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální hloubka řezu t_{max}	21 mm
Upínací šroub	279815 9

Technický list

Série	Vario Plus Eco
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	56,3 mm
Délka vyložení L_1	21 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky