

Garant**Držák destiček Vario plus Eco Přímé, pravý, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274510 4
GTIN	4067263120407
Třída artiklu	21U

Popis**Vhodné pro:**

Nožový držák Vario plus Eco č. 274500; 274503; 274530.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí $t_{max} = 21$ mm omezena na \varnothing obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{max} = 17$ mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí $t_{max} = 28$ mm omezena na \varnothing obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{max} = 24$ mm.

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	63,3 mm
Velikost destiček	4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Maximální hloubka řezu t_{max}	28 mm

Upínací šroub	279815 9
Řada	Vario Plus Eco
Délka vyložení L ₁	28 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky