

**Garant****Držák destiček Vario plus eco Přímé, levý, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274511 2
GTIN	4067263120414
Třída artiklu	21U

**Popis****Vhodné pro:**

Nožový držák Vario plus eco č. 274501; 274502; 274531.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

**Upozornění:**

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí  $t_{max} = 21$  mm omezena na  $\varnothing$  obrobku až 150 mm. Pro obrobek  $\varnothing > 150$  mm platí  $t_{max} = 17$  mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí  $t_{max} = 28$  mm omezena na  $\varnothing$  obrobku až 150 mm. Pro obrobek  $\varnothing > 150$  mm platí  $t_{max} = 24$  mm.

**Technický popis**

Upínací šroub	279815 9
Maximální hloubka řezu $t_{max}$	21 mm
Řada	Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky