

Garant**Držák destiček Vario plus eco Přímé, levý, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274511 4
GTIN	4067263120438
Třída artiklu	21U

Popis**Vhodné pro:**

Nožový držák Vario plus eco č. 274501; 274502; 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Upozornění:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí $t_{\max} = 21$ mm omezena na \varnothing obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{\max} = 17$ mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí $t_{\max} = 28$ mm omezena na \varnothing obrobku až 150 mm. Pro obrobek $\varnothing > 150$ mm platí $t_{\max} = 24$ mm.

Technický popis

Maximální hloubka řezu t_{\max}	28 mm
Upínací šroub	279815 9
Vhodná vyměnitelná břitová destička	Č. 273656 – 273749
Řada	Eco

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožové držáky