

Garant**Nožový držák Vario plus eco rovná 0°, pravý, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274500 20
GTIN	4067263120445
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario plus eco č. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	112,5 mm
Šířka stopky b	20 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Svorkovnice	279928 7
Upínací šroub	279815 24
Montážní šroub	279815 9

Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák