

Garant

Nožový držák Vario Plus Eco rovná 0°, pravý, Šířka stopky b: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	274500 25
GTIN	4067263120452
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 317906 – 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	127,5 mm
Šířka stopky b	25 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Upínací šroub	279815 24
Svorkovnice	279928 7
Montážní šroub	279815 9

Technický list

Série	Vario Plus Eco
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák