

**Garant****Nožový držák Vario plus Eco zalomení 90°, pravý, Šířka stopky b: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274502 20
GTIN	4067263120483
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

**Vhodné pro:**

Držák destiček Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

L <sub>1</sub>	54 mm
Šířka stopky b	20 mm
Celková délka L	85 mm
L <sub>2</sub>	16 mm
Montážní šroub	279815 9
Řada	Vario Plus Eco

Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák