

Garant**Nožový držák Vario plus Eco rovná 0°, levý, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274501 25
GTIN	4067263120476
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	127,5 mm
Šířka stopky b	25 mm
L ₂	43,5 mm
L ₁	54 mm
Svorkovnice	279928 7
Montážní šroub	279815 9
Upínací šroub	279815 24

Řada	Vario Plus Eco
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák