

Garant**Nožový držák Vario plus Eco zalomení 90°, pravý, Šířka stopky b: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 274502 25 |
| GTIN | 4067263120490 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario plus Eco č. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 317906 – 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

| | |
|-----------------|----------------|
| L ₁ | 54 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Šířka stopky b | 25 mm |
| L ₂ | 16 mm |
| Montážní šroub | 279815 9 |
| Řada | Vario Plus Eco |

| | |
|------------------|-------|
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Držák |