



Pracovní svítidla W6R-WORK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Robustní, flexibilní, všestranný: Model Ledlenser W6R Work se osvědčí, když jde do tuhého. Třeba v kabelových šachtách nebo v motorovém prostoru. Kromě flexibilní montáže pomocí stojanu, magnetu nebo háčku osloví kompaktní pracovní svítidla výklopnou a otočnou hlavou, která přímo a zevnitř osvětlí i ty nejužší drážky a zákoutí. Typický světelný kužel Ledlenser přitom zabezpečí potřebnou přesnost – volitelně jako široký kužel nebo bodové světlo. Výkonný akumulátor je dobíjecí přes USB-C. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při slabém akumulátoru. Flexibilní pracovní svítidla se dvěma zdroji světla pro rozptýlené nebo bodové světlo. Výklopná (180°) a otočná (270°) hlava světla pro osvětlení úzkých pracovních prostor. Robustní plastové pouzdro s protiskluzovou povrchovou strukturou. Flexibilní montáž se stojanem, magnetem a výklopným kovovým háčkem. Výkonný Li-Ion akumulátor se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Osvětlovací těleso	LED modul
Zóna ATEX	žádné

Označení výrobce	W6R Work
Hmotnost	180 g
Teplota barev	6000 - 7500 K
Napětí akumulátorů	3,7 V
Světelný tok	220 - 600 lm
Celková délka	143 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hodnota CRI	80
Celková šířka	31 mm
Doba svícení	2 - 6 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Ochranná třída IP	IP 54
Počet obsažených akumulátorů	1
Druh produktu	Pracovní svítlna