



Tužková svítilna W2R-WORK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Perfektní osvětlení, vždy po ruce: Model Ledlenser W2R Work je dobíjecí tyčová a kontrolní svítilna pro řemeslníky, stavebníky a pro každého, kdo ocení spolehlivou svítilnu do kapsy pracovní vesty. Osvědčená kvalita Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení – buď široké rozptýlené světlo nebo bodové LED světlo v hlavě svítilny. Svítilnu W2R Work můžete snadno upevnit na náprsní kapsu. Výkonný akumulátor se snadno a rychle nabíjí z USB-C rozhraní. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při slabém akumulátoru. Kompaktní kontrolní svítilna se dvěma zdroji světla pro rozptýlené (Flood) nebo bodové (Spot) osvětlení. Homogenní prémiové světlo pro přesné a rovnoměrné osvětlení. Robustní plastové pouzdro s protiskluzovou povrchovou strukturou a praktickou sponou. Efektivní Li-Ion akumulátor se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru, výměnu akumulátoru zajišťuje servis Ledlenser. Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Napětí akumulátorů	3,7 V
Hodnota CRI	70
Celková šířka	17 mm

Počet obsažených akumulátorů	1
Označení výrobce	W2R Work
Teplota barev	6000 - 7500 K
Kapacita akumulátoru	0,63 Ah
Osvětlovací těleso	LED modul
Celková délka	176 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Typ akumulátoru	Li-Ion
Doba svícení	1,5 - 7 h
Světelný tok	60 - 220 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost	61 g
Zóna ATEX	žádné
Druh produktu	Pracovní svítlna