



## Pracovní svítidla W7R-WORK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Chytrá, inovativní, všestranná: model Ledlenser W7R Work je ultimativní pracovní svítidlo pro profesionály s plynulým nastavením teploty barev podle způsobu použití a s přídatným UV světlem v hlavě svítidla pro lokalizaci průsaků nebo ověřování dokumentace. Sklopná a otočná hlava lampy se dostane i do skutečně úzkých pracovních prostor. Typický kužel světla Ledlenser zajišťuje potřebnou přesnost a lze jej plynule nastavit mezi neutrálním bílým a studeným bílým světlem. Výkonný akumulátor W7R Work můžete dobít přes USB-C. Mezi další užitečné funkce patří četné možnosti upevnění a praktická pojistka pro přepravu.

- **Flexibilní prémiová pracovní svítidlo se dvěma zdroji světla pro širokoúhlé osvětlení a s UV světlem (365 nm) pro detekci netěsností nebo kontrolu dokumentů.**
- **Plynule nastavitelná teplota barev pro různé možnosti použití.**
- **Výklopná (180°) a otočná (270°) hlava svítidla pro osvětlení úzkých pracovních prostor.**
- **Flexibilní montáž se stojanem, magnetem a výklopným kovovým háčkem.**
- **Effektivní Li-Ion akumulátor s dobíjením přes USB-C.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Doba svícení	2 - 5 h
Označení výrobce	W7R Work

Počet obsažených akumulátorů	1
Hodnota CRI	80
Osvětlovací těleso	LED modul
Hmotnost	180 g
Celková šířka	31 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Světelný tok	220 - 600 lm
Ochranná třída IP	IP 54
Teplota barev	4000 - 7500 K
Zóna ATEX	žádné
Celková délka	143 mm
Druh produktu	Pracovní svítilna