



Pracovní svítilna W5R-WORK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Robustnost, spolehlivost, vysoký výkon: Ledlenser W5R Work je výkonný světlomet, který patří do kufříku na nářadí profesionálního řemeslníka. Typický prémiový světelný kužel Ledlenser zajistí přesné osvětlení i větších pracovních prostor – volitelně rozptýleným nebo bodovým světlem. Díky integrovanému magnetu a háčkům v noze můžete svítilnu W5R Work kdykoli flexibilně upevnit a nastavit. Výkonný akumulátor se snadno a rychle nabíjí přes USB-C rozhraní. Mezi další chytré funkce patří kovový šroub pro utažení sklopného stojanu, nopkovaný povrch pro pevné uchopení a praktický přepravní zámek. Výkonná pracovní svítilna se dvěma zdroji světla pro rozptýlené nebo bodové světlo. Robustní plastové pouzdro s protiskluzovou povrchovou strukturou. Flexibilní upevnění a osvětlení díky háčkům, magnetu a sklopnému mechanismu. Výkonný Li-Ion akumulátor se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru. Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Hodnota CRI	80
Hmotnost	153 g
Počet obsažených akumulátorů	1

Doba svícení	3 - 6 h
Napětí akumulátorů	3,7 V
Označení výrobce	W5R Work
Světelný tok	220 - 600 lm
Teplota barev	6000 - 7500 K
Ochranná třída IP	IP 54
Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková délka	153 mm
Osvětlovací těleso	LED modul
Zóna ATEX	žádné
Celková šířka	38 mm
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Druh produktu	Pracovní svítlna