



## Tužková svítilna W2-WORK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Precizní osvětlení, vždy po ruce: model Ledlenser W2 Work je baterií napájená tyčová a kontrolní svítilna pro řemeslníky, stavebníky a pro každého, kdo ocení spolehlivou svítilnu do kapsy pracovní vesty. Osvědčená kvalita Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení – buď široké rozptýlené světlo nebo bodové LED světlo v hlavě svítilny. Svítilnu W2 Work můžete snadno upevnit na náprsní kapsu. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při nízkém nabití baterie. <UL>Dvě baterie typu AAA spolehlivě a snadno dodají svítilně energii pro další použití. Kompaktní rozměr do kapsy. Tři možnosti nastavení světla, včetně cíleného bodového světla s čočkou reflektoru v hlavě lampy. Indikace stavu akumulátoru. Integrovaný magnet pro snadné upevnění na kovových plochách (např. na ocelových nosnících nebo motorech). Sklopný mechanismus umožňuje flexibilní vyrovnaní pro optimální osvětlení pracovní oblasti.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Zóna ATEX	žádné
Teplota barev	6000 - 7500 K
Celková výška	176 mm
Hmotnost	42 g

Označení výrobce	W2 Work
Typ baterií	Micro, AAA
Celková délka	24 mm
Zdroj energie	provoz s bateriemi
Ochranná třída IP	IP 54
Světelný tok	40 - 160 lm
Počet obsažených baterií	2
Osvětlovací těleso	LED modul
Celková šířka	17 mm
Hodnota CRI	70
Doba svícení	10 h
Druh produktu	Pracovní svítilna