



## Pracovní svítilna W4R-WORK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Robustní, univerzální, kompaktní: pracovní svítilna Ledlenser W4R Work je spolehlivým partnerem pro osvětlení pro každodenní práci v dílně. Typický prémiový světelný kužel Ledlenser zajistí přesné a silné osvětlení pracoviště – volitelně rozptýleným nebo bodovým světlem. Díky integrovanému magnetu a otočné noze můžete svítilnu W4R Work kdykoli flexibilně upevnit a nastavit. Výkonný akumulátor se snadno a rychle nabíjí přes USB-C rozhraní. Mezi další chytré funkce patří spona pro upevnění na pracovní oděv nebo vybavení, nopkovaný povrch pro pevné uchopení a praktický přepravní zámek. <UL>Kompaktní pracovní svítilna se dvěma zdroji světla pro rozptýlené (Flood) nebo bodové (Spot) osvětlení. Robustní plastové pouzdro s protiskluzovou povrchovou strukturou. Flexibilní montáž a osvětlení díky magnetu a otočnému mechanismu. Výkonný Li-Ion akumulátor se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru. Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Doba svícení	2 - 9 h
Celková šířka	28 mm
Hmotnost	91 g

Světelný tok	60 - 220 lm
Hodnota CRI	70
Počet obsažených akumulátorů	1
Zóna ATEX	žádné
Označení výrobce	W4R Work
Osvětlovací těleso	LED modul
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	0,76 Ah
Celková délka	163 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Ochranná třída IP	IP 54
Napětí akumulátorů	3,7 V
Teplota barev	6000 - 7500 K
Druh produktu	Pracovní svítilna