



Svítilna se sponou W1R-WORK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Mimořádně kompaktní, výkonný a všestranný: svítilna Ledlenser W1R WORK s klipem pro řemeslníky, bezpečnostní pracovníky a pro kutily. Svítilnu kdykoli snadno upevníte klipem nebo magnetem, např. na pracovní oděvy, na čepici nebo na kovový povrch. Osvědčená kvalita osvětlení Ledlenser zajišťuje přesné osvětlení ve dvou úrovních jasu. Díky otočnému kloubu 360° a otočné hlavě lampy nabídne malý společník světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný akumulátor se snadno a rychle nabíjí přes rozhraní USB-C. Mezi další chytré funkce patří nopkovaný povrch pro pevné uchopení, praktický přepravní zámek a výstražná funkce při slabém akumulátoru.

- **Mimořádně kompaktní dobíjecí svítilna s klipem a dvěma úrovněmi jasu.**
- **Otočný kloub 360° a otočná hlava lampy pro přesné a flexibilní osvětlení.**
- **Flexibilní upevnění pomocí robustního klipu nebo magnetu.**
- **Integrovaný akumulátor Li-Ion se snadným dobíjením pomocí USB-C s ukazatelem stavu nabití akumulátoru.**
- **Ochrana při přepravě chrání před neúmyslným zapnutím během přepravy.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Napětí akumulátorů	3,7 V
--------------------	-------

Doba svícení	1,5 - 7 h
Ochranná třída IP	IP 54
Celková šířka	38 mm
Označení výrobce	W1R Work
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Světelný tok	60 - 220 lm
Osvětlovací těleso	LED modul
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zóna ATEX	žádné
Celková délka	32 mm
Celková výška	76 mm
Teplota barev	6000 - 7500 K
Hmotnost	392 g
Hodnota CRI	70
Kapacita akumulátoru	0,74 Ah
Druh produktu	Pracovní svítilna