

Věšák na vázací prostředky se zajištěním proti krádeži, Typ: S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	918621 S
GTIN	2050002073609
Třída artiklu	97B

Popis

Provedení:

Stojan z ocelové trubky k ukládání vázacích prostředků, jako jsou řetězy, lana, zvedací popruhy atd. Se 2 výškově nastavitelnými příčnými nosíky a 12 pozinkovanými a nastavitelnými dvojitými závěsnými háčky. Jednoduchá demontáž a opakovaná montáž pro mobilní použití na staveništích. Dodání v rozebraném stavu, snadná montáž pomocí návodu.

Obsahuje zajištění proti krádeži složené ze 4 pojistných tyčí včetně navařeného řetízku. Pojistné tyče jsou prostrčeny závěsnými háčky. Použitelný visací zámek se třmenem Ø max. 7 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Další nastavitelné pozinkované dvojitě háky lze nalézt pod č. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.

Vhodný visací zámek najdete ve svazku 2 ruční náradí pod č. 085812 a č. 085814.

Technický popis

Maximální nosnost	1000 kg
Počet háků	12

Podle konfigurátoru	ne
Nosnost jednotlivých háků	75 kg
Hloubka	900 mm
Hmotnost	91 kg
Šířka	1890 mm
Výška	1830 mm
Druh produktu	Vozík s vázacími prostředky

Příslušenství

Dvojitý háček 6 ks Typ 6	918623 6
Zajištění proti krádeži Typ 4	918622 4