


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ ADB, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303825 12
GTIN	4067263239727
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Otvor Balluffchip.**
- **Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Vnější Ø D	44,5 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	DIN 6359

Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Provedení	BT-DC