


Garant**Hydraulické upínací pouzdro BASIC úzké, typ ADB, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303825 20
GTIN	4067263239734
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otvor Balluffchip.
- Axiální přestavení délky je možné, dráha přestavení 10 mm.
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovací frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

a	1 mm
Ø D ₂	42 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Vnější Ø D	44,5 mm
Ø upnutí D ₁	20 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339

Technický list

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	DIN 6359
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Provedení	BT-DC
Druh produktu	Tepelný upínač