

bimos

**Pracovní otočná ESD židle, koženka, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká,
Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z vodivého koženkového ESD potahu. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi.

Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický popis

Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Řada	Work-Tec Ergo
Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Výška opěradla	580 mm

Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Barva materiál sedáku	Černá
Hloubka sedáku	470 mm
Šířka sedáku	460 mm
Nastavení sklonu sedáku	ano
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	590 - 860 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle

Příslušenství

Kolečka ESD(1 sada = 5 kusů)	963189
------------------------------	--------