

bimos

Pracovní otočná ESD židle, koženka, s kolečky, nízká, Typ: ESD**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Třída artiklu	96B

Popis**Provedení:**

Sedák a opěradlo z vodivého koženkového ESD potahu. Pohodlná a prodyšná, odolné provedení. Komfortní čalounění s ergonomickým opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi. S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Opěradlo s vodivou plastovou skořepinou a posuvnými rukojeťmi.

Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Technický popis

Řada	Work-Tec Ergo
Provedení přestavení výšky	Plynová pružina
Rozsah přestavení hloubky sedáku	60 mm
Nastavení sklonu sedáku	ano

Nastavení sklonu sedáku ve stupních	6 stupeň
Barva materiál sedáku	Černá
Výška opěradla	580 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla	60 mm
Hloubka sedáku	470 mm
Šířka sedáku	460 mm
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 630 mm
Druh produktu	ESD-pracovní otočná židle

Příslušenství

Kolečka ESD(1 sada = 5 kusů)	963189
------------------------------	--------