

**Garant****Sada čelních unášeců s Morse kuželem / válcovým, pravý chod, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327455 5
GTIN	4067263558101
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:**

- Kotouč čelního unášeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
- Čelní unášec s pružícím, upínatelným středícím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
- Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
- Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

**Rozsah dodávky:**

- 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
- 2× středící hrot č. 327488.
- 2× unášecí kotouče č. 327470.

**Technický popis**

Ø středících hrotů	12; 16 mm
Ø pracovního rozsahu	21 - 40 mm
Ø pracovního rozsahu	33 - 64 mm
Druh produktu	Čelní unášec

## Příslušenství

Čelní unášečs Morse kuželem / válcový Typ 5	327465 5
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 33-64 mm	327470 33-64
Středicí hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 12 mm	327488 12
Středicí hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 16 mm	327488 16
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 21-40 mm	327470 21-40