

**Garant****Sada čelních unášeců s Morse kuželem / válcovým, pravý chod, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327455 3
GTIN	4067263557982
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:**

- Kotouč čelního unášeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
- Čelní unášec s pružícím, upínatelným středícím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
- Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
- Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

**Rozsah dodávky:**

- 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
- 2× středící hrot č. 327488.
- 2× unášecí kotouče č. 327470.

**Technický popis**

Ø středících hrotů	4; 6 mm
Ø pracovního rozsahu	9 - 16 mm
Ø pracovního rozsahu	13 - 24 mm
Druh produktu	Čelní unášec

## Příslušenství

Čelní unášečs Morse kuželem / válcový Typ 3	327465 3
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 13-24 mm	327470 13-24
Unášečí kotouč přímo ozubený, broušenýpravý chod Ø pracovního rozsahu 9-16 mm	327470 9-16
Středící hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 4 mm	327488 4
Středící hrot pro čelní unášeč Ø středících hrotů D 6 mm	327488 6