

Garant**Čelní unašeč s Morse kuželem / válcový, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327465 4
GTIN	4067263558132
Třída artiklu	31G

Popis**Provedení:**

Čelní unašeč s odpruženým středícím hrotem. Sevření středícího hrotu v rovině dosedací plochy unašecího kotouče zajišťuje stabilní upínací situaci bez vůle. Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice, bez středícího hrotu a unašecích kotoučů, vhodná pro pravý a levý chod. Plně mechanická konstrukce s pružinovou silou. Nedochází k úniku hydraulické kapaliny. V měkkých tvářecích čelistech je možné přímé napětí na hlavě zvýšeného lemu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unašecí kotouče č. 327470 – 327486 a starší verze č. 327601 – 327651, středící hrot č. 327488, kuželová pouzdra č. 327492.

Technický popis

Maximální Ø tělesa	75 mm
Největší Ø hrotu 60° A	67 mm
Hmotnost	2,7 kg
Provedení	Morse kužel
Délka C	170 mm

Technický list

Druh produktu

Čelní unašeč